



	Rug	Zitting	Armen	Relaxstelsysteem
Polyether kwaliteiten	Pantera schuim 40 kg / m ³ afgedekt met 200 grs thermostar	Pantera schuim 40 kg / m ³	Polyether 38 kg / m ³	
Materialen	Staal	Staal met zig zag vering	RVS (optioneel zwart gespoten)	Staalplaat 5 mm dik

Een Twice relaxfauteuil wordt standaard geleverd met elektrische bediening d.m.v. drie motoren; één voor de rugleuning, één voor de voetklep en één om de zitting en voetklep in "hart-balans" stand te bewegen. Deze zgn. "hart-balans" functie houdt in dat voeten en het hart in een denkbeeldige horizontale lijn liggen. Hierdoor wordt het hart minimaal belast wat als zeer rustgevend wordt ervaren. U kunt ook de zitting zonder het gebruik van de voetensteun kantelen. Hierbij kantelt de rug met de zitting mee.

Als optie kunnen vele Twice fauteuils geleverd worden met een sta-op functie; U leest achterop dit infoblad of dit model daarmee uitgerust kan worden. Bij de uitvoering met sta-op hulp is de maximale valling (hellingshoek) van de zitting iets minder ver.

De elektromotoren worden door een oplaadbare accu gevoed waardoor er bij gebruik geen snoer over de vloer loopt. De bedieningstoetsen zijn afhankelijk van het model, opgenomen in de zitting of armluning (links voorstaand). Het bovenste deel van de rugleuning, waar het hoofd tegen rust, kan van achter naar voor worden veresteld (topswing) waardoor het hoofd in elke positie aangenaam wordt ondersteund. De verstelling gebeurt standaard handmatig maar er zijn Twice modellen waarbij dit elektrisch kan. Achterop dit infoblad leest u of dit model daarmee kan worden uitgerust

Er is van dit Twice model een manuele versie leverbaar. Dit model heeft geen voetklep en geen elektrische verstelling. De rugverstelling gebeurt door middel van een gasveer. Het model valt dan in de SENZA (SZ) serie. Een bijpassende hocker is leverbaar

De Twice fauteuils zijn leverbaar in de maten: XS, S, M, L, XL en XXL. De Senza fauteuils zijn leverbaar in de maten: XS, S, M en L

XS: In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm lager en de zitdiepte 4 cm minder dan bij de medium uitvoering.

S: In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm lager en de zitdiepte 2 cm minder dan bij de medium uitvoering.

L: In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm hoger en de zitdiepte 2 cm meer dan bij de medium uitvoering.

XL: In deze uitvoering is de zithoogte 4 cm hoger en de zitdiepte 4 cm meer dan bij de medium uitvoering.

XXL: In deze uitvoering is de zithoogte 6 cm hoger en de zitdiepte 6 cm meer dan bij de medium uitvoering.

TW-109

[Twice] - Elektrische topswing mogelijk

Varianten XS, S, M en L zonder meerprijs

[Twice] - 3M

2929 2993 3053 3114 3238 3303 3361 3015 3053 3092 3314 3385 3473





	Draaifauteuil Twice					Draaifauteuil Senza				
	XS	S	M	L	XL	XXL	XS	S	M	L
Voetklepverlenging (Twice plus) *Zie informatieblad: Een transformatie van Twice naar Twice plus	Niet mogelijk in de maten XS, S en M			Als L6*	Als XL8*	Als XXL10*	Niet van toepassing			
Rughoogte Zie informatieblad: Rughoogtes Twice	Laag (zie TW-094) Hoog				Laag (zie TW-094) Hoog		Laag (zie SZ-094) Hoog			
3 motorig systeem i.c.m. accu en bediening in de arm (links voorstaand)	Standaard				Standaard		De rug kan versteld worden door middel van een gasveer. Dit model heeft geen voetklep			
3 motorig systeem met <u>sta-ophulp</u> i.c.m. accu en tiptoets bediening in de arm (links voorstaand)	Optioneel - Niet mogelijk in combinatie met verlengde voetklep (L6)				(Nog) niet mogelijk		Niet mogelijk			
Tiptoetsbediening aan andere zijde (Standaard is voorstaand links)	Optioneel				Optioneel		Niet van toepassing			
Bediening aan spiraalsnoer	Optioneel				Optioneel		Niet van toepassing			
Elektrisch bedienbare topswing (Topswing manueel standaard)	Niet mogelijk				Niet mogelijk		Niet mogelijk			
Opblaasbare lendensteun	Niet mogelijk				Niet mogelijk		Niet mogelijk			
Leermetrage	5,30 m ²				5,50 m ²		5,00 m ²			
Leermetrage met gestoffeerde voet	5,80 m ²				6,00 m ²		5,50 m ²			
Stofmetrage	4,20 mtr				4,40 mtr		3,90 mtr			
Stofmetrage met gestoffeerde voet	4,70 mtr				4,90 mtr		4,40 mtr			

